


Garant**Lepezasti brusni valjak (CER), Zrno 120, Ø glave×širina glave: 50X20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	554170 50X20
GTIN	4045197882844
Razred artikla	51E

Opis**Izvedba:**

Lepezasti raspored metalnih listića oko osi alata.
Brusne lamele posipane **keramičkm zrnom(CER)**.

Upotreba:

Pretežno za radove finog brušenja i poliranja na većim polumjerima u alatničarstvu i kaluparstvu, u proizvodnji spremnika i strojeva. Brusne lamele prilagođavaju se konturama obratka.

Tehnički opis

Ø glave	50 mm
Ø drške	6 mm
maksimalan broj okretaja	15300 min ⁻¹
Granulacija	120
Širina glave	20 mm
preporučan broj okretaja	9000 min ⁻¹
Sredstvo za brušenje	Keramičko zрно (CER)

Kratka oznaka brusnog sredstva	keramika
Atribut imena proizvoda	Zrno 120
Vrsta proizvoda	Lepezasti brusni valjak

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
suho	prikladno		