

**Turpija za drvo, polukružna, Specijalni rez, duljina bez drške: 250mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 519350 250 |
| GTIN | 4009215004687 |
| Razred artikla | 56B |

Opis**Izvedba:**

Turpije su kovane i brušene; proizvedene s preciznim rezom jednake gustoće i dubine. Nakon najbrižljivije toplinske obrade kod kaljenja ova kvalitetna turpija za drvo **postiže najbolji rezultat u pogledu snage turpijanja i izdržljivosti.**

Polukružno**Tehnički opis**

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Presjek | 25×7 mm |
| Duljina bez šarke | 250 mm |
| Rez | Specijalni rez |
| Oblik | C |
| Standard | DIN 7263 |
| Vrsta proizvoda | Turpija s drvenom drškom |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|-------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij Mg | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| CuZn | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |

| | |
|---------------|------------------------------------|
| Plastika, GFK | prikladno samo u posebnim uvjetima |
| Drvo | prikladno |

Pribor

| | |
|--|---------------|
| Drška turpije od tvrdog drva ukupna duljina 140 mm | 519400 140 |
| Plastična drška turpije ukupna duljina 110 mm | 519510 110 |
| Četka za turpije duljina vrha L3×širina L1 80X20 mm | 576000 80X20 |
| Plastična drška turpije ukupna duljina 110 mm | 519550 110 |
| Plastična drška turpije ukupna duljina 120 mm | 519550 120 |
| Ergonomska 2K drška turpije ukupna duljina 110 mm | 519600 110 |
| Ergonomska 2K drška turpije ukupna duljina 120 mm | 519600 120 |
| Plastična drška turpije ukupna duljina 125 mm | 519510 125 |
| Četka za turpije duljina vrha L3×širina L1 115X40 mm | 576000 115X40 |
| Četka za turpije duljina vrha L3×širina L1 100X25 mm | 576000 100X25 |