



## Precizna plosnata turpija, duljina bez drške / švicarski rez: 100/3



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	520100 100/3
GTIN	613548065617
Razred artikla	53B

### Opis

#### Izvedba:

**Švicarske precizne turpije** udovoljavaju najvišim zahtjevima u pogledu točnosti oblika, preciznosti reza, učinka turpijanja i vijeka trajanja. Specijalni čelik tvrdoće od **65–66 HRC**. Za razliku od radioničkih turpija, one imaju **blago konveksan oblik** koji se točno podudara s primjenom, poseban kut rezanja i proširen izbor različitih rezova. Tako se postižu uvijek glatke površine na najekonomičniji način.

**Rez na 3 strane, kvadratni vrh.**

### Tehnički opis

Presjek	12,5×3 mm
Duljina bez šarke	100 mm
odgovara njemačkom rezu	4
Vrsta proizvoda	Precizna turpija

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		

Čelik < 60 HRC	prikladno
Čelik < 67 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima
INOX	prikladno
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima
GG(G)	prikladno
CuZn	prikladno
Plastika, GFK	prikladno
Drvo	prikladno
Uni	prikladno samo u posebnim uvjetima

## Pribor

Četka za turpije duljina vrha L3x-širina L1 100X25 mm	576000 100X25
Plastična drška turpije ukupna duljina 90 mm	519510 90
Četka za turpije duljina vrha L3x-širina L1 80X20 mm	576000 80X20
Drška turpije od tvrdog drva ukupna duljina 80 mm	519400 80
Drška turpije od tvrdog drva ukupna duljina 100 mm	519400 100
Plastična drška turpije ukupna duljina 100 mm	519550 100
Ergonomska 2K drška turpije ukupna duljina 95 mm	519600 95
Četka za turpije duljina vrha L3x-širina L1 115X40 mm	576000 115X40