

Garant**Keramički etalon Razred tolerancije 1, nazivna mjera: 60mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	481060 60
GTIN	4045197154705
Razred artikla	41L

Opis**Izvedba:**

Od vrlo čistog keramičkog materijala cirkon oksida (ZrO_2). Ostale izvedbe kao br. 481250. Sve kladice imaju vlastiti identifikacijski broj.

- **Razred tolerancije 1 kao radni etalon i etalon za namještanje za izradu i kontrolu šablona za provjeravanje.**

Od vrlo čiste industrijske keramike (cirkonij-oksidi ZrO_2).

Prednost:**Idealne za dnevnu uporabu u proizvodnji:**

- **Nehrđajući materijal.**
- **Otpada odmašćivanje prije uporabe.**
- **Otpada podmazivanje nakon uporabe.**
- **Neosjetljivo na sudar i udarac.**
- **Dvostruko tvrđe od čelika.**
- **10 puta veća otpornost na trošenje.**
- **Izrazita otpornost prema lužinama, kiselinama, ulju i vodi za brušenje.**
- **Antimagnetsko.**
- **Nije moguće hladno varenje.**
- **Neznatna toplinska provodljivost.**

Napomena:

Ostale nazivne veličine dostupne su na upit.

Tehnički opis

Nazivna mjera	60 mm
Standard	DIN EN ISO 3650
Razred tolerancije	1
Materijal	Keramički materijal cirkon oksid (ZrO ₂)
Kalibriranje	L2
Vrsta proizvoda	Krajnja mjera

Usluge

KalibriranjeEtalon čelik / keramika maks. duljina 100 mm	028060 100
DAkKS kalibriranjeEtalon keramika maks. duljina 100 mm	028150 100