



Garnitura pribora za etalone, sadržaj garniture: 10



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	481500 10
GTIN	4030489221166
Razred artikla	48B

Opis

Upotreba:

Za upotrebu etalona za precizne mjerne naprave, za naprave za označavanje i šablone za namještanje.

Sadržaj:

Označni šiljak: 1 kom.

Centrirni šiljak: 1 kom.

Noga držača art. 482900: 1 kom.

Držać etalona art. 481700: Po 1 komad vel. 0 - 50; 0 - 100; 100 - 200 Mjerni krakovi br. 481900 po 1 par u vel. 4; 10; 16; 20

Sadržaj:

Mjerni kljunovi br. 481900 po 1 paru: Vel. 4, 10, 16, 20

Označni šiljak: 1 kom.

Zentrierspitze: 1 kom.

Noga držača art. 482900: 1 kom.

Držać kladica br. 481700: po 1 komad vel. 0 – 50; 0 – 100; 100 – 200

Tehnički opis

Sadržaj garniture	10
Pakiranje	stabilna kutija

Vrsta proizvoda	Etalon za uređaje za označavanje i šablone za podešavanje
-----------------	---

Pribor

Par mjernih krakova s cilindričnim nastavkom Ø drške po paru krakova 20 mm	481900 20
--	-----------

Par mjernih krakova s cilindričnim nastavkom Ø drške po paru krakova 4 mm	481900 4
---	----------

Držać etalona s brzim namještanjem Stezni raspon 0-100 mm	481700 0-100
---	--------------

Postolje držača	482900
-----------------	--------

Par mjernih krakova s cilindričnim nastavkom Ø drške po paru krakova 16 mm	481900 16
--	-----------

Par planparalelnih mjernih krakova tip 100	481902 100
--	------------

Držać etalona s brzim namještanjem Stezni raspon 200-400 mm	481700 200-400
---	----------------

Par ravnih mjernih krakova tip 100	481901 100
------------------------------------	------------

Držać etalona s brzim namještanjem Stezni raspon 100-200 mm	481700 100-200
---	----------------

Par ravnih mjernih krakova tip 125	481901 125
------------------------------------	------------

Par planparalelnih mjernih krakova tip 125	481902 125
--	------------

Par mjernih krakova s cilindričnim nastavkom Ø drške po paru krakova 10 mm	481900 10
--	-----------