

3M**Brusna traka Cubitron™II 994F, 75×2000 mm, granulacija: 36****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	558445 36
GTIN	4046719801565
Razred artikla	53S

Opis**Izvedba:**

Cubitron™ II brusna traka 994F s čistim precizno oblikovanim keramičkim zrnom na stabilnoj ZF poliesterskoj podlozi. Visokoučinkovita traka s velikom stabilnosti rubova za **radove skošavanja i brušenje velikih volumena na aluminiju** (s brusnom masti br. 558190 ALU) **ičeliku**. Hladno brušenje zahvaljujući pomoćnom sredstvu za brušenje.

ZF poliesterska tkanina (vrlo robusna) s velikom čvrstoćom bridova i bez spojnog mjesta.

Posebno za obradu aluminija.**Napomena:**

Druge granulacije, kvalitete i dimenzije isporučuju se na upit prema minimalnim količinama proizvođača. Ako prilikom narudžbe ne navedete željene parametre, uslijedit će isporuka standardnih kombinacija traka. Brusne trake za strojeve za satiniranje možete pronaći pod br. 568526 i dalje.

Tehnički opis

Granulacija	36
Serija	Cubitron™II 994F

Sredstvo za brušenje	Keramičko zrno
Kratka oznaka brusnog sredstva	Keramika
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
Širina brusne trake	75 mm
Duljina brusne trake	2000 mm
Atribut imena proizvoda	75×2000 mm
Vrsta proizvoda	Brusna traka

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno	35-40 m/s	
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	32-38 m/s	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	20-25 m/s	P
Čelik < 55 HRC	prikladno	32-38 m/s	H
Čelik < 60 HRC	prikladno	25-30 m/s	H
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		