

**RENISHAW****Ticalo s kuglicom Duljina 10/11 mm, Ø kugle D: 4mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	494220 4
GTIN	2050000973413
Razred artikla	49F

**Opis****Izvedba:**

Kuglasto rubinsko ticalo s priključnim navojem M2

**Napomena:**

Ostala ticala drugih dimenzija i oblika dostupni na upit.

**Tehnički opis**

Težina	0,4 g
Ø kugle D	4 mm
Ø drške S	1,5 mm
učinkovita radna duljina	10 mm
Materijal drške	Čelik
Duljina D (L)	10 mm
Priključni navoj	M2
Materijal vrha	Rubin
Vrsta proizvoda	Senzor

**Pribor**

Produžetak ticala duljina 40 mm	494214 40
---------------------------------	-----------

Komplet za čišćenje ticala	494240
Adapter tip M3/M2	494218 M3/M2
Drška ticala M2 s 5 strana tip M2/5	494219 M2/5
Produžetak ticala duljina 30 mm	494214 30
Produžetak ticala duljina 10 mm	494214 10
Produžetak ticala duljina 20 mm	494214 20