

RENISHAW**Ticalo s kuglicom Duljina 10/11 mm, Ø kugle D: 5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	494220 5
GTIN	2050000973420
Razred artikla	49F

Opis**Izvedba:**

Kuglasto rubinsko ticalo s priključnim navojem M2

Napomena:

Ostala ticala drugih dimenzija i oblika dostupni na upit.

Tehnički opis

Materijal drške	Čelik
učinkovita radna duljina	10 mm
Težina	0,7 g
Ø drške S	2,5 mm
Ø kugle D	5 mm
Duljina D (L)	10 mm
Priključni navoj	M2
Materijal vrha	Rubin
Vrsta proizvoda	Senzor

Pribor

Produžetak ticala duljina 20 mm	494214 20
---------------------------------	-----------

Komplet za čišćenje ticala	494240
Produžetak ticala duljina 10 mm	494214 10
Drška ticala M2 s 5 strana tip M2/5	494219 M2/5
Produžetak ticala duljina 40 mm	494214 40
Adapter tip M3/M2	494218 M3/M2
Produžetak ticala duljina 30 mm	494214 30