



Brusna traka, cirkon korund (ZA) GRIT R, 150×2000 mm, granulacija: 80



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	558454 80
GTIN	4014586283739
Razred artikla	56Z

Opis

Izvedba:

Visokokvalitetna brusna traka, **ekstra čvrsta poliesterska tkanina** s vezivom od sintetičke smole, cirkon korund (**ZA**) s brusno aktivnim vezivom gornjeg sloja (hladno brušenje).

Upotreba:

Za GRIT tračne brusilice serije GX, GIS, GI.

Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1 %

Tehnički opis

Granulacija	80
Sredstvo za brušenje	cirkon-korund (ZA)
Kratka oznaka brusnog sredstva	ZA
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
Širina brusne trake	150 mm
Duljina brusne trake	2000 mm
Atribut imena proizvoda	150×2000 mm

Vrsta proizvoda

Brusna traka

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	32-38 m/s	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	20-25 m/s	P
Čelik < 55 HRC	prikladno	32-38 m/s	H
Čelik < 60 HRC	prikladno	25-30 m/s	H
Čelik < 67 HRC	prikladno	20-25 m/s	H
INOX	prikladno	18-30 m/s	
Ti	prikladno	10-20 m/s	
GG(G)	prikladno	30-45 m/s	K
Drvo	prikladno	23-26 m/s	
suho	prikladno		