

RENISHAW**Ticalo s kuglicom Duljina 10/11 mm, Ø kugle D: 0,3mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	494220 0,3
GTIN	2050000973604
Razred artikla	49F

Opis**Izvedba:**

Kuglasto rubinsko ticalo s priključnim navojem M2

Napomena:

Ostala ticala drugih dimenzija i oblika dostupni na upit.

Tehnički opis

Težina	0,3 g
Ø kugle D	0,3 mm
učinkovita radna duljina	2 mm
Ø drške S	0,2 mm
Materijal drške	Tvrđi metal
Duljina D (L)	10 mm
Priključni navoj	M2
Materijal vrha	Rubin
Vrsta proizvoda	Senzor

Pribor

Produžetak ticala duljina 20 mm	494214 20
---------------------------------	-----------

Komplet za čišćenje ticala	494240
Produžetak ticala duljina 30 mm	494214 30
Adapter tip M3/M2	494218 M3/M2
Drška ticala M2 s 5 strana tip M2/5	494219 M2/5
Produžetak ticala duljina 40 mm	494214 40
Produžetak ticala duljina 10 mm	494214 10