

## Mitutoyo

Mjerni projektor s  $\varnothing$  zaslona od 315 mm i objektivom s povećanjem 10 puta, tip: A3005



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	493510 A3005
GTIN	
Razred artikla	44C

### Opis

#### Izvedba:

**Profilni projektor za točnu kontrolu prolazne svjetlosti i upadne svjetlosti** od malih do srednje velikih izradaka. **Univerzalni uređaj** za primjenu u proizvodnji, u laboratoriju, odjelu kontrole i brusioni.

- **Standardni objektiv s povećanjem 10 puta. Za povećanje objektivom 20 i 50 puta vidjeti posebne dodatke. Maksimalna izobličenje leće 0,2%.**
- **Vertikalni, okretni zaslon s mrežom s ugrađenim prikazom kuta, s prebacivanjem za očitavanje stupnjeva ili decimala.**
- **Telecentričan sustav osvjetljenja osigurava vertikalno i jednakomjerno osvjetljenje zaslona.**
- **Halogen prolazno i pokazno svjetlo su integrirani u kućištu.**
- **Veliki koordinatni mjerni stol, s brzim postavljanjem u obje osi.**
- **Ugradni digitalni zaslon (s izlazom podataka) osigurava sigurno i točno mjere.**
- **Za mjerenje duljine, kuta, zavoja i radijusa.**

#### Dio isporuke:

Uključuje objektiv s povećanjem 10 puta, zaštitom zaslona, pokrovom i mrežnim kabelom.

#### Dodatni pribor:

Objektivi br. 494010, nagibni uređaj za centriranje br. 494040, horizontalna prizma br. 494050, stezni držač br. 493040, čistač reznih oštrica / plastelin za pozicioniranje br. 354788.

**Napomena:**

Ostali dodatni pribor poput odgovarajućih normiranih mjernih skala ili senzora za bridove s jedinicom za obradu QM-Data 200 dostupan na upit.

Mjerno područje x - osovine: 150 mm

Mjerno područje y - osovine: 50 mm

Očitavanje: 0,001 mm

Ø zaslona: 315 mm

Duljina: 760 mm

širina: 550 mm

## Tehnički opis

širina	550 mm
Očitavanje	0,001 mm
Visina	1080 mm
Težina	116 kg
Mjerno područje y - osovine	50 mm
Ø zaslona	315 mm
maksimalna težina obratka	8 kg
Duljina	760 mm
Mjerno područje x - osovine	150 mm
Oznaka proizvođača	PJ-A3005F-150
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Profilni projektor

## Pribor

Objektiv za mjerni projektor uvećanje (x-puta) 50	494010 50
---	-----------