

**Brusna traka (A) 237AA Trizact™, 10×330 mm, granulacija: 280****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 558460 280 |
| GTIN | 2050001711540 |
| Razred artikla | 53M |

Opis**Izvedba:**

Piramidalne abrazivne čestice (A) baziraju se na točno raspoređenoj, trodimenzionalnoj strukturi najmanjih čestica aluminij-oksidnog minerala. Pri brušenju se stalno oslobađaju novi slojevi abrazivnih čestica – sve do tkiva najdonjeg sloja (X-tkivo).

Upotreba:

Za uljepšavanje i finiširanje. Za **konstantno dobre rezultate finog brušenja** na svim čelicima, krom-nikl-čelicima,
legurama kobalta, nikla i titana.

Napomena:

Druge granulacije, kvalitete i dimenzije isporučuju se na upit prema minimalnim količinama proizvođača. Ako prilikom narudžbe ne navedete željene parametre, uslijedit će isporuka standardnih kombinacija traka. Brusne trake za strojeve za satiniranje možete pronaći pod br. 568525 i dalje.

Tehnički opis

| | |
|-----------------------|-----|
| Granulacija | 280 |
| 3M oznaka granulacije | A65 |

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Seriya | 237AA |
| Kratka oznaka brusnog sredstva | A |
| Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % |
| Širina brusne trake | 10 mm |
| Duljina brusne trake | 330 mm |
| Atribut imena proizvoda | 10×330 mm |
| Oznaka proizvođača | 237AA Trizact™ |
| Vrsta proizvoda | Brusna traka |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|--------------------------------|--------------|----------------|---------|
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | 32-38 m/s | P |
| Čelik < 1400 N/mm ² | prikladno | 20-25 m/s | P |
| Čelik < 55 HRC | prikladno | 32-38 m/s | H |
| Čelik < 60 HRC | prikladno | 25-30 m/s | H |
| Čelik < 67 HRC | prikladno | 20-25 m/s | H |
| INOX | prikladno | 18-30 m/s | |
| Ti | prikladno | 10-20 m/s | |
| GG(G) | prikladno | 30-45 m/s | K |
| suho | prikladno | | |