



Noga držača



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	482900
GTIN	4030489221210
Razred artikla	48B

Opis

Izvedba:

Noga držača za držač etalona br. 481700. Za primjenu kao šablona za podešavanje, precizno sredstvo za označavanje visine itd. Noga lakirana, nalijegajuća površina brušena. Oslonac za držač etalona točno je poravnat prema nalijegajućoj površini.

Duljina: 106 mm

širina: 70 mm

Visina: 28 mm

Tehnički opis

Visina	28 mm
širina	70 mm
Duljina	106 mm
Vrsta proizvoda	Noga držača

Pribor

481900 10

Par mjernih krakova s cilindričnim nastavkom Ø drške po paru kljuna 10 mm

Par planparalelnih mjernih krakova Tip 125	481902 125
--	------------

Držač etalona s brzim namještanjem Stezni raspon 100-200 mm	481700 100-200
---	----------------

Par ravnih mjernih krakova Tip 100	481901 100
------------------------------------	------------

Par planparalelnih mjernih krakova Tip 100	481902 100
--	------------

Par mjernih krakova s cilindričnim nastavkom Ø drške po paru kljuna 16 mm	481900 16
---	-----------

Par mjernih krakova s cilindričnim nastavkom Ø drške po paru kljuna 4 mm	481900 4
--	----------

Držač etalona s brzim namještanjem Stezni raspon 200-400 mm	481700 200-400
---	----------------

Par mjernih krakova s cilindričnim nastavkom Ø drške po paru kljuna 20 mm	481900 20
---	-----------

Držač etalona s brzim namještanjem Stezni raspon 0-100 mm	481700 0-100
---	--------------

Par ravnih mjernih krakova Tip 125	481901 125
------------------------------------	------------