



## Precizna trobridna turpija, duljina bez drške / švicarski rez: 150/0



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	524000 150/0
GTIN	613548068007
Razred artikla	53B

### Opis

#### Izvedba:

Švicarske precizne turpije udovoljavaju najvišim zahtjevima u pogledu točnosti oblika, preciznosti reza, učinka turpijanja i vijeka trajanja. Specijalni čelik tvrdoće od **65–66 HRC**. Za razliku od radioničkih turpija, one imaju **blago konveksan oblik** koji se točno podudara s primjenom, poseban kut rezanja i proširen izbor različitih rezova. Tako se postižu uvijek glatke površine na najekonomičniji način.

**Rez na ravnim stranama, šiljast vrh.**

### Tehnički opis

Duljina bez šarke	150 mm
širina	10,3 mm
odgovara njemačkom rezu	1 – 2
Vrsta proizvoda	Precizna turpija

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		

Čelik < 60 HRC	prikladno
Čelik < 67 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima
INOX	prikladno
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima
GG(G)	prikladno
CuZn	prikladno
Plastika, GFK	prikladno
Drvo	prikladno
Uni	prikladno samo u posebnim uvjetima

## Pribor

Plastična drška turpije ukupna duljina 100 mm	519510 100
Plastična drška turpije ukupna duljina 90 mm	519510 90
Četka za turpije duljina vrha L3×širina L1 80X20 mm	576000 80X20
Četka za turpije duljina vrha L3×širina L1 100X25 mm	576000 100X25
Četka za turpije duljina vrha L3×širina L1 115X40 mm	576000 115X40
Ergonomska 2K drška turpije ukupna duljina 110 mm	519600 110
Drška turpije od tvrdog drva ukupna duljina 120 mm	519400 120
Plastična drška turpije ukupna duljina 110 mm	519550 110