



Habilis precizna turpija ukupna duljina 215 mm, SH 00 / DH 1, tip: 1



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	527060 1
GTIN	613548056202
Razred artikla	53B

Opis

Izvedba:

Švicarske precizne turpije s maksimalnom točnošću oblika, preciznošću reznih oštrica, volumenom odrezivanja i vijekom trajanja. Oblici slični igličastim turpijama, ali sa **snažnom, kovanom** 4-kutnom odnosno 6-kutnom **držkom** i **pojačanim poprečnim presjekom**.
Nije potrebna drška.

Upotreba:

Osobito prikladna za izradu alata i aklupa jer je tankog oblika sa šiljastim vrhom. **Habilis-precizne turpije** omogućuju **veći radni pritisak** nego igličaste turpije.

Tehnički opis

Ukupna duljina	215 mm
Presjek	10,0×2,6 mm
Opis oblika	plosnato-tup
Površine za turpijanje	4
Švicarski rez	00
odgovara njemačkom rezu	1
Atribut imena proizvoda	SH 00 / DH 1
uključujući dršku turpije	ne
potrebna drška turpije	ne
Vrsta proizvoda	Precizna turpija

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
Uni	prikladno samo u posebnim uvjetima		