



Precizna četverbridna turpija, duljina bez drške / švicarski rez: 150/1



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|--------------|
| Broj narudžbe | 524500 150/1 |
| GTIN | 613548068625 |
| Razred artikla | 53B |

Opis

Izvedba:

Švicarske precizne turpije udovoljavaju najvišim zahtjevima u pogledu točnosti oblika, preciznosti reza, učinka turpijanja i vijeka trajanja. Specijalni čelik tvrdoće od **65–66 HRC**. Za razliku od radioničkih turpija, one imaju **blago konveksan oblik** koji se točno podudara s primjenom, poseban kut rezanja i proširen izbor različitih rezova. Tako se postižu uvijek glatke površine na najekonomičniji način.

Rez na ravnim stranama, šiljast vrh.

Tehnički opis

| | |
|-------------------------|------------------|
| širina | 5,5 mm |
| Duljina bez šarke | 150 mm |
| odgovara njemačkom rezu | 3 |
| Vrsta proizvoda | Precizna turpija |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|--------------------------------|--------------|----------------|---------|
| Aluminij Mg | prikladno | | |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 1400 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 55 HRC | prikladno | | |

| | |
|----------------|------------------------------------|
| Čelik < 60 HRC | prikladno |
| Čelik < 67 HRC | prikladno samo u posebnim uvjetima |
| INOX | prikladno |
| Ti | prikladno samo u posebnim uvjetima |
| GG(G) | prikladno |
| CuZn | prikladno |
| Plastika, GFK | prikladno |
| Drvo | prikladno |
| Uni | prikladno samo u posebnim uvjetima |

Pribor

| | |
|------------------------------------------------------|---------------|
| Drška turpije od tvrdog drva ukupna duljina 100 mm | 519400 100 |
| Četka za turpije duljina vrha L3×širina L1 115X40 mm | 576000 115X40 |
| Plastična drška turpije ukupna duljina 110 mm | 519550 110 |
| Ergonomska 2K drška turpije ukupna duljina 110 mm | 519600 110 |
| Plastična drška turpije ukupna duljina 90 mm | 519510 90 |
| Plastična drška turpije ukupna duljina 100 mm | 519510 100 |
| Četka za turpije duljina vrha L3×širina L1 100X25 mm | 576000 100X25 |
| Četka za turpije duljina vrha L3×širina L1 80X20 mm | 576000 80X20 |