

**Precizna nožasta turpija, duljina bez drške / švicarski rez: 200/0****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	526000 200/0
GTIN	613548071243
Razred artikla	53B

Opis**Izvedba:**

Visokoučinkovite precizne turpije VALTITAN s ekstremno velikom otpornošću na trošenje zbog tvrdoće površine od **1200 HV**. Poseban oblik zubi sprječava zapunjavanje turpije s ostacima odvojenih čestica. Maksimalna brzina uklanjanja materijala i dug vijek trajanja. Praktično ne zahrđava, stoga su prigodne za upotrebu u vrlo korozivnim okruženjima. Ne ostavlja korozivne ostatke.

Rez na svim stranama, šiljast vrh.

Tehnički opis

Presjek	22×4,2 mm
Duljina bez šarke	200 mm
odgovara njemačkom rezu	2
Vrsta proizvoda	Precizna turpija

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		

Čelik < 60 HRC	prikladno
Čelik < 67 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima
INOX	prikladno
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima
GG(G)	prikladno
CuZn	prikladno
Plastika, GFK	prikladno
Drvo	prikladno
Uni	prikladno samo u posebnim uvjetima

Pribor

Ergonomska 2K drška turpije ukupna duljina 120 mm	519600 120
Ergonomska 2K drška turpije ukupna duljina 110 mm	519600 110
Drška turpije od tvrdog drva ukupna duljina 120 mm	519400 120
Četka za turpije duljina vrha L3x-širina L1 80X20 mm	576000 80X20
Četka za turpije duljina vrha L3x-širina L1 115X40 mm	576000 115X40
Plastična drška turpije ukupna duljina 110 mm	519510 110
Plastična drška turpije ukupna duljina 100 mm	519510 100
Četka za turpije duljina vrha L3x-širina L1 100X25 mm	576000 100X25
Plastična drška turpije ukupna duljina 110 mm	519550 110