



Precizna poluokrugla turpija, duljina bez drške / švicarski rez: 200/0



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	525000 200/0
GTIN	613548069554
Razred artikla	53B

Opis

Izvedba:

Švicarske precizne turpije udovoljavaju najvišim zahtjevima u pogledu točnosti oblika, preciznosti reza, učinka turpijanja i vijeka trajanja. Specijalni čelik tvrdoće od **65–66 HRC**. Za razliku od radioničkih turpija, one imaju **blago konveksan oblik** koji se točno podudara s primjenom, poseban kut rezanja i proširen izbor različitih rezova. Tako se postižu uvijek glatke površine na najekonomičniji način.

Rez na ravnim stranama, šiljast vrh.

Tehnički opis

Presjek	21,1×6,3 mm
Duljina bez šarke	200 mm
odgovara njemačkom rezu	2
Vrsta proizvoda	Precizna turpija

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		

Čelik < 60 HRC	prikladno
Čelik < 67 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima
INOX	prikladno
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima
GG(G)	prikladno
CuZn	prikladno
Plastika, GFK	prikladno
Drvo	prikladno
Uni	prikladno samo u posebnim uvjetima

Pribor

Četka za turpije duljina vrha L3×širina L1 115X40 mm	576000 115X40
Četka za turpije duljina vrha L3×širina L1 100X25 mm	576000 100X25
Četka za turpije duljina vrha L3×širina L1 80X20 mm	576000 80X20