

**Brusna traka (A) 237AA Trizact™, 30×533 mm, granulacija: 120****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	558467 120
GTIN	2050001711618
Razred artikla	53M

**Opis****Izvedba:**

**Piramidalne abrazivne čestice (A)** baziraju se na točno raspoređenoj, trodimenzionalnoj strukturi najmanjih čestica aluminij-oksidnog minerala. Pri brušenju se stalno oslobađaju novi slojevi abrazivnih čestica – sve do tkiva najdonjeg sloja (X-tkivo).

**Upotreba:**

Za uljepšavanje i finiširanje. Za **konstantno dobre rezultate finog brušenja** na svim čelicima, krom-nikl-čelicima, <BR/>legurama kobalta, nikla i titana.

**Napomena:**

Druge granulacije, kvalitete i dimenzije isporučuju se na upit prema minimalnim količinama proizvođača. Ako prilikom narudžbe ne navedete željene parametre, uslijedit će isporuka standardnih kombinacija traka. Brusne trake za strojeve za satiniranje možete pronaći pod br. 568525 i dalje.

**Tehnički opis**

3M oznaka granulacije	A160
Granulacija	120

Seriya	237AA
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
Širina brusne trake	30 mm
Duljina brusne trake	533 mm
Atribut imena proizvoda	30×533 mm
Oznaka proizvođača	237AA Trizact™
Vrsta proizvoda	Brusna traka

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	32-38 m/s	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	20-25 m/s	P
Čelik < 55 HRC	prikladno	32-38 m/s	H
Čelik < 60 HRC	prikladno	25-30 m/s	H
Čelik < 67 HRC	prikladno	20-25 m/s	H
INOX	prikladno	18-30 m/s	
Ti	prikladno	10-20 m/s	
GG(G)	prikladno	30-45 m/s	K
suho	prikladno		