



Precizna okrugla turpija, duljina bez drške / švicarski rez: 150/0



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	525500 150/0
GTIN	613548070673
Razred artikla	53B

Opis

Izvedba:

Švicarske precizne turpije udovoljavaju najvišim zahtjevima u pogledu točnosti oblika, preciznosti reza, učinka turpijanja i vijeka trajanja. Specijalni čelik tvrdoće od **65–66 HRC**. Za razliku od radioničkih turpija, one imaju **blago konveksan oblik** koji se točno podudara s primjenom, poseban kut rezanja i proširen izbor različitih rezova. Tako se postižu uvijek glatke površine na najekonomičniji način.

Sa šiljastim vrhom. Tupi oblik.

Tehnički opis

Promjer	5,75 mm
Duljina bez šarke	150 mm
odgovara njemačkom rezu	1 – 2
Vrsta proizvoda	Precizna turpija

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		

Čelik < 60 HRC	prikladno
Čelik < 67 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima
INOX	prikladno
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima
GG(G)	prikladno
CuZn	prikladno
Plastika, GFK	prikladno
Drvo	prikladno
Uni	prikladno samo u posebnim uvjetima

Pribor

Ergonomska 2K drška turpije ukupna duljina 110 mm	519600 110
Četka za turpije duljina vrha L3×širina L1 100X25 mm	576000 100X25
Plastična drška turpije ukupna duljina 100 mm	519510 100
Plastična drška turpije ukupna duljina 90 mm	519510 90
Četka za turpije duljina vrha L3×širina L1 80X20 mm	576000 80X20
Plastična drška turpije ukupna duljina 110 mm	519550 110
Četka za turpije duljina vrha L3×širina L1 115X40 mm	576000 115X40
Drška turpije od tvrdog drva ukupna duljina 100 mm	519400 100