



## Digitalni uređaj za ispitivanje tvrdoće Shore A, tip: A



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	495002 A
GTIN	2050001672032
Razred artikla	49G

### Opis

#### Izvedba:

Uređaj za ispitivanje tvrdoće prema Shore A ili D sukladno DIN ISO 7619-1 (zamjenjuje DIN 53505) i ASTM D 2240. Robusno, aluminijsko kućište spretno za rukovanje.

Svijetli LED grafički zaslon s intenzivnim kontrastom. Memorija za 100 mjernih vrijednosti s naznakom datuma i vremena. USB sučelje za PC i punjač.

#### Upotreba:

**Shore A:** mekana guma, elastomer, proizvodi od prirodnog kaučuka, smola za lijevanje, koža, neopren, poliester, mekani PVC.

#### Dodatni pribor:

Konzola za ispitivanje br. 495016. Testni blokovi za kontrolu na upit.

Softver za izradu protokola o ispitivanju, statistika i grafikona dostupan je na upit.

### Tehnički opis

Oznaka proizvođača	30-200
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Broj sadržanih baterija	1

Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Postupak ispitivanja	Shore A
Prihvat	USB međusklop
Zapisnik o ispitivanju	Protokol proizvođača o ispitivanju
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	P1
Vrsta proizvoda	Uređaj za ispitivanje tvrdoće

## Usluge

KalibriranjeUređaj za ispitivanje tvrdoće Shore A+D tip H	029000 H
DAkKS kalibriranjeUređaj za ispitivanje tvrdoće Shore A+D tip H	029010 H

## Pribor

Ispitna konzola	495016
-----------------	--------