

RENISHAW**Ticalo s kuglicom Duljina 20 mm, Ø kugle D: 1,5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	494222 1,5
GTIN	2050000956775
Razred artikla	49F

Opis**Izvedba:**

Kuglasto rubinsko ticalo s priključnim navojem M2

Napomena:

Ostala ticala drugih dimenzija i oblika dostupni na upit.

Tehnički opis

Ø drške S	1 mm
Težina	0,5 g
Materijal drške	Tvrđi metal
Ø kugle D	1,5 mm
učinkovita radna duljina	12,5 mm
Duljina D (L)	20 mm
Priključni navoj	M2
Materijal vrha	Rubin
Vrsta proizvoda	Senzor

Pribor

Drška ticala M2 s 5 strana tip M2/5	494219 M2/5
-------------------------------------	-------------

Produžetak ticala duljina 20 mm	494214 20
Komplet za čišćenje ticala	494240
Produžetak ticala duljina 10 mm	494214 10
Produžetak ticala duljina 40 mm	494214 40
Produžetak ticala duljina 30 mm	494214 30
Adapter tip M3/M2	494218 M3/M2