

Pojedinačni kontrolni etalon Razred tolerancije 1, tip: 0



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 483920 0 |
| GTIN | 2050001861467 |
| Razred artikla | 48A |

Opis

Izvedba:

Od vrlo kvalitetnog čelika za izradu šablona, kaljenog (60 ± 2 HRC) i popuštenog. Brušene i lepane površine. Od \varnothing 1,5 mm označeno mjerama, 0,1 mm – 0,99 mm bez skošenja. Od 1,0 mm skošenje s jedne strane.

Razred tolerancije 1: \varnothing zatika $\pm 0,001$ mm.

Upotreba:

Prije uporabe odmastiti, a nakon uporabe podmazati.

Napomena:

Kod narudžbe dodatno **navesti željeni \varnothing** ; npr. br. 483900 vel. 5 **10,08** odnosno 483920 vel. 5 **10,082**.

Tehnički opis

| | |
|------------------------|------------------|
| Duljina mjernog zatika | 40 mm |
| nagib | 0,001 mm |
| Nazivna mjera | 0,301 - 0,499 mm |
| Kalibriranje | L5 |
| Standard | DIN 2269 |
| Razred tolerancije | 1 |
| Tvrdoća | 60 ± 2 HRC |
| Materijal | Čelik za šablone |
| Vrsta proizvoda | Kontrolni zatik |

Usluge

| | |
|--|-----------|
| DAkS kalibriranje Kontrolni zatic maks. Ø 20 | 028260 20 |
| Kalibriranje Kontrolni zatic maks. Ø 20 | 028240 20 |