

Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
Širina brusne trake	20 mm
Duljina brusne trake	520 mm
Atribut imena proizvoda	20×520 mm
Oznaka proizvođača	SC-BS
Vrsta proizvoda	Brusna vrpca s flisom

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno samo u posebnim uvjetima	15-20 m/s	
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	10 m/s	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	10 m/s	P
Čelik < 55 HRC	prikladno	10 m/s	H
Čelik < 60 HRC	prikladno	10 m/s	H
Čelik < 67 HRC	prikladno	10 m/s	H
INOX	prikladno	10 m/s	
Ti	prikladno	10 m/s	
GG(G)	prikladno	10 m/s	K
CuZn	prikladno	10 m/s	N
Plastika, GFK	prikladno	10 m/s	
Drvo	prikladno	10 m/s	
Lakovi	prikladno	10 m/s	
Uni	prikladno	10 m/s	
suho	prikladno		