

RENISHAW**Ticalo s kuglicom Keramika duljina 100 mm, Ø kugle D: 5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	494236 5
GTIN	2050001740595
Razred artikla	49F

Opis**Izvedba:**

Produžeci ticala za alatne strojeve od keramike s navojnim prihvatom M4.

Napomena:

Ostala ticala drugih dimenzija i oblika dostupni na upit.

Tehnički opis

Ø drške S	3,8 mm
učinkovita radna duljina	83,5 mm
Materijal drške	Keramika
Ø kugle D	5 mm
Težina	6,3 g
Duljina D (L)	100 mm
Priključni navoj	M4
Materijal vrha	Rubin
Vrsta proizvoda	Senzor

Pribor

Drška ticala M2 s 5 strana tip M2/5	494219 M2/5
Adapter tip M3/M2	494218 M3/M2

Komplet za čišćenje ticala	494240
Produžetak ticala duljina 20 mm	494214 20
Produžetak ticala duljina 10 mm	494214 10
Produžetak ticala duljina 40 mm	494214 40
Produžetak ticala duljina 30 mm	494214 30