



Digitalni uređaj za ispitivanje tvrdoće Shore D, tip: D



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	495004 D
GTIN	2050001672049
Razred artikla	49G

Opis

Izvedba:

Uređaj za ispitivanje tvrdoće prema Shore A ili D sukladno DIN ISO 7619-1 (zamjenjuje DIN 53505) i ASTM D 2240. Robusno, aluminijsko kućište spretno za rukovanje.

Svijetli LED grafički zaslon s intenzivnim kontrastom. Memorija za 100 mjernih vrijednosti s naznakom datuma i vremena. USB sučelje za PC i punjač.

Upotreba:

Shore D: tvrda guma, tvrdi materijali od plastike, akrilno staklo, Resopal, kruti termoplast, vinilne ploče, polistiren, tlačni valjci.

Dodatni pribor:

Konzola za ispitivanje br. 495016. Testni blokovi za kontrolu na upit.

Dopunska masa br. 495018.

Softver za izradu protokola o ispitivanju, statistika i grafikona dostupan je na upit.

Tehnički opis

Oznaka proizvođača	30-210
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija

Broj sadržanih baterija	1
Postupak ispitivanja	Shore D
Prihvat	USB međusklop
Zapisnik o ispitivanju	Protokol proizvođača o ispitivanju
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	P1
Vrsta proizvoda	Uređaj za ispitivanje tvrdoće

Usluge

KalibriranjeUređaj za ispitivanje tvrdoće Shore A+D tip H	029000 H
DAkKS kalibriranjeUređaj za ispitivanje tvrdoće Shore A+D tip H	029010 H

Pribor

Ispitna konzola	495016
Dopunska masaza Shore D	495018