

RENISHAW**Ticalo s kuglicom Keramika duljina 100 mm, Ø kugle D: 6mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	494236 6
GTIN	2050001740601
Razred artikla	49F

Opis**Izvedba:**

Produžeci ticala za alatne strojeve od keramike s navojnim prihvatom M4.

Napomena:

Ostala ticala drugih dimenzija i oblika dostupni na upit.

Tehnički opis

Materijal drške	Keramika
Ø drške S	4,5 mm
Težina	6,3 g
učinkovita radna duljina	88,5 mm
Ø kugle D	6 mm
Duljina D (L)	100 mm
Priključni navoj	M4
Materijal vrha	Rubin
Vrsta proizvoda	Senzor

Pribor

Drška ticala M2 s 5 strana tip M2/5	494219 M2/5
Produžetak ticala duljina 40 mm	494214 40

Komplet za čišćenje ticala	494240
Produžetak ticala duljina 10 mm	494214 10
Adapter tip M3/M2	494218 M3/M2
Produžetak ticala duljina 20 mm	494214 20
Produžetak ticala duljina 30 mm	494214 30