

HOLEX**Filc brusna traka (A), 13×610 mm, Usporedba granulacije: 100****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	558484 100
GTIN	4045197527554
Razred artikla	52E

Opis**Izvedba:**

Sintetički najlonski filc s brusnim zrnom vezanim sintetičkom smolom, dugi vijek trajanja, **ravnomjerna fina površinska obrada, slabo stvaranje topline.**

Upotreba:

Za naknadno brušenje prethodno brušenih ili četkanih površina za postojane i ponovljive
rezultate. Također dobar za uklanjanje površinske korozije, laganih onečišćenja i boja.

Tehnički opis

Stupanj finoće	grubo
Boja	smeđa
Usporedba granulacije	100
Izvedba	A coarse
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Udio željeza, sumpora i klor	< 0,1 %

Širina brusne trake	13 mm
Duljina brusne trake	610 mm
Atribut imena proizvoda	13×610 mm
Vrsta proizvoda	Brusna vrpca s flisom

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno samo u posebnim uvjetima	15-20 m/s	
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	10 m/s	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	10 m/s	P
Čelik < 55 HRC	prikladno	10 m/s	H
Čelik < 60 HRC	prikladno	10 m/s	H
Čelik < 67 HRC	prikladno	10 m/s	H
INOX	prikladno	10 m/s	
Ti	prikladno	10 m/s	
GG(G)	prikladno	10 m/s	K
CuZn	prikladno	10 m/s	N
Plastika, GFK	prikladno	10 m/s	
Drvo	prikladno	10 m/s	
Lakovi	prikladno	10 m/s	
Uni	prikladno	10 m/s	
suho	prikladno		