

**RENISHAW****Ticalo s kuglicom Duljina 20 mm, Ø kugle D: 4mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	494222 4
GTIN	2050000956805
Razred artikla	49F

**Opis****Izvedba:**

Kuglasto rubinsko ticalo s priključnim navojem M2

**Napomena:**

Ostala ticala drugih dimenzija i oblika dostupni na upit.

**Tehnički opis**

Ø drške S	1,5 mm
Ø kugle D	4 mm
Težina	0,6 g
Materijal drške	Čelik
učinkovita radna duljina	20 mm
Duljina D (L)	20 mm
Priključni navoj	M2
Materijal vrha	Rubin
Vrsta proizvoda	Senzor

**Pribor**

Komplet za čišćenje ticala	494240
----------------------------	--------

Produžetak ticala duljina 40 mm	494214 40
Produžetak ticala duljina 10 mm	494214 10
Produžetak ticala duljina 20 mm	494214 20
Produžetak ticala duljina 30 mm	494214 30
Adapter tip M3/M2	494218 M3/M2
Drška ticala M2 s 5 strana tip M2/5	494219 M2/5