

Pojedinačni kontrolni etalon Razred tolerancije 2, tip: 4



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	483910 4
GTIN	2050001048936
Razred artikla	48A

Opis

Izvedba:

Od vrlo kvalitetnog čelika za izradu šablona, kaljenog (60 ± 2 HRC) i popuštenog. Brušene i lepane površine. Od \varnothing 1,5 mm označeno mjerama, 0,1 mm – 0,99 mm bez skošenja. Od 1,0 mm skošenje s jedne strane.

Razred tolerancije 2: \varnothing zatika $\pm 0,002$ mm.

Upotreba:

Prije uporabe odmastiti, a nakon uporabe podmazati.

Napomena:

Kod narudžbe dodatno **navesti željeni \varnothing** ; npr. br. 483900 vel. 5 **10,08** odnosno 483920 vel. 5 **10,082**.

Tehnički opis

Duljina mjernog zatika	70 mm
nagib	0,01 mm
Nazivna mjera	6 - 9,99 mm
Kalibriranje	L5
Standard	DIN 2269
Razred tolerancije	2
Tvrdoća	60 ± 2 HRC
Materijal	Čelik za šablone
Vrsta proizvoda	Kontrolni zatik

Usluge

Kalibriranje Kontrolni zatic maks. Ø 20	028240 20
DAkKS kalibriranje Kontrolni zatic maks. Ø 20	028260 20