

RENISHAW**Ticalo s kuglicom Duljina 40 mm, Ø kugle D: 4mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	494224 4
GTIN	2050000973505
Razred artikla	49F

Opis**Izvedba:**

Kuglasto rubinsko ticalo s priključnim navojem M2

Napomena:

Ostala ticala drugih dimenzija i oblika dostupni na upit.

Tehnički opis

Materijal drške	Tvrđi metal
Ø kugle D	4 mm
Težina	2,04 g
Ø drške S	2 mm
učinkovita radna duljina	40 mm
Duljina D (L)	40 mm
Priključni navoj	M2
Materijal vrha	Rubin
Vrsta proizvoda	Senzor

Pribor

Produžetak ticala duljina 20 mm	494214 20
---------------------------------	-----------

Drška ticala M2 s 5 strana tip M2/5	494219 M2/5
Produžetak ticala duljina 30 mm	494214 30
Produžetak ticala duljina 40 mm	494214 40
Adapter tip M3/M2	494218 M3/M2
Produžetak ticala duljina 10 mm	494214 10
Komplet za čišćenje ticala	494240