

3M**Filc brusna traka (A) SC-BS, 40×815 mm, Usporedba granulacije: 280****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 558504 280 |
| GTIN | 4046719004829 |
| Razred artikla | 53M |

Opis**Izvedba:**

Sintetički najlonski filc s brusnim zrnom vezanim sintetičkom smolom, dugi vijek trajanja, **ravnomjerna fina površinska obrada, slabo stvaranje topline.**

Fleksibilna filc traka za primjenu na ručno vođenim strojevima.

Upotreba:

Za naknadno brušenje prethodno brušenih ili četkanih površina za postojane i ponovljive rezultate. Također pogodan za uklanjanje površinske korozije, laganih onečišćenja i boja.

Tehnički opis

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Boja | plava |
| Stupanj finoće | vrlo fino |
| Usporedba granulacije | 280 |
| Izvedba | A very fine |
| Seriya | SC-BS |
| Kratka oznaka brusnog sredstva | A |

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % |
| Širina brusne trake | 40 mm |
| Duljina brusne trake | 815 mm |
| Atribut imena proizvoda | 40×815 mm |
| Oznaka proizvođača | SC-BS |
| Vrsta proizvoda | Brusna vrpca s flisom |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij Mg | prikladno samo u posebnim uvjetima | 15-20 m/s | |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | 10 m/s | P |
| Čelik < 1400 N/mm ² | prikladno | 10 m/s | P |
| Čelik < 55 HRC | prikladno | 10 m/s | H |
| Čelik < 60 HRC | prikladno | 10 m/s | H |
| Čelik < 67 HRC | prikladno | 10 m/s | H |
| INOX | prikladno | 10 m/s | |
| Ti | prikladno | 10 m/s | |
| GG(G) | prikladno | 10 m/s | K |
| CuZn | prikladno | 10 m/s | N |
| Plastika, GFK | prikladno | 10 m/s | |
| Drvo | prikladno | 10 m/s | |
| Lakovi | prikladno | 10 m/s | |
| Uni | prikladno | 10 m/s | |
| suho | prikladno | | |