

**RENISHAW****Ticalo s kuglicom Duljina 20 mm, Ø kugle D: 0,5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	494222 0,5
GTIN	2050000973451
Razred artikla	49F

**Opis****Izvedba:**

Kuglasto rubinsko ticalo s priključnim navojem M2

**Napomena:**

Ostala ticala drugih dimenzija i oblika dostupni na upit.

**Tehnički opis**

učinkovita radna duljina	7 mm
Ø kugle D	0,5 mm
Ø drške S	0,3 mm
Materijal drške	Tvrđi metal
Težina	0,5 g
Duljina D (L)	20 mm
Priključni navoj	M2
Materijal vrha	Rubin
Vrsta proizvoda	Senzor

**Pribor**

Drška ticala M2 s 5 strana tip M2/5	494219 M2/5
-------------------------------------	-------------

Produžetak ticala duljina 20 mm	494214 20
Produžetak ticala duljina 10 mm	494214 10
Adapter tip M3/M2	494218 M3/M2
Produžetak ticala duljina 30 mm	494214 30
Komplet za čišćenje ticala	494240
Produžetak ticala duljina 40 mm	494214 40