




## Precizni škripac, širina čeljusti A: 25mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	494480 25
GTIN	4045197525413
Razred artikla	42L

### Opis

#### Izvedba:

Precizni škripac u tvrdo kromiranoj (mjed) odn. eloksiranoj (aluminij) izvedbi. Idealan za primjenu na manjim elementima, npr. na mikroskopima i profilnim projektorima ili s uređajima za mjerenje hrapavosti. Kutna preciznost 0,04 mm, promjenjive stezne čeljusti od kaljenog nehrđajućeg čelika i plastike. Fiksne V čeljusti za cilindrične dijelove. Dodatna prizma i stezni utori na uzdužnim stranicama povećavaju mogućnosti primjene.

### Tehnički opis

Materijal stege	Aluminij eloksiran
Ukupna visina c	25 mm
maksimalni područje stezanja b	24,5 mm
Ukupna duljina a	75 mm
Širina čeljusti A	25 mm
Visina čeljusti C	10 mm
Ukupna širina B	25 mm
Vrsta proizvoda	Kontrolni škripac

