

**RENISHAW****Uložak ticala, cilindričnog oblika, Ø cilindra D: 2Rmm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	494230 2R
GTIN	2050000973567
Razred artikla	49F

**Opis****Izvedba:**

Cilindrično rubinsko ticalo s priključnim navojem M2

**Napomena:**

Ostala ticala drugih dimenzija i oblika dostupni na upit.

**Tehnički opis**

učinkovita radna duljina	7,2 mm
Materijal drške	rubin
Težina	0,5 g
Ø cilindra D	2 mm
Duljina D (L)	20 mm
Priključni navoj	M2
Vrsta proizvoda	Senzor

**Pribor**

Produžetak ticala duljina 20 mm	494214 20
Adapter tip M3/M2	494218 M3/M2
Komplet za čišćenje ticala	494240

Produžetak ticala duljina 40 mm	494214 40
Produžetak ticala duljina 30 mm	494214 30
Drška ticala M2 s 5 strana tip M2/5	494219 M2/5
Produžetak ticala duljina 10 mm	494214 10