




Precizni škripac, širina čeljusti A: 35mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	494480 35
GTIN	4045197525420
Razred artikla	42L

Opis

Izvedba:

Precizni škripac u tvrdo kromiranoj (mjed) odn. eloksiranoj (aluminij) izvedbi. Idealan za primjenu na manjim elementima, npr. na mikroskopima i profilnim projektorima ili s uređajima za mjerenje hrapavosti. Kutna preciznost 0,04 mm, promjenjive stezne čeljusti od kaljenog nehrđajućeg čelika i plastike. Fiksne V čeljusti za cilindrične dijelove. Dodatna prizma i stezni utori na uzdužnim stranicama povećavaju mogućnosti primjene.

Tehnički opis

Ukupna duljina a	100 mm
maksimalni područje stezanja b	34,5 mm
Materijal stege	Aluminij eloksiran
Ukupna visina c	35 mm
Širina čeljusti A	35 mm
Visina čeljusti C	14 mm
Ukupna širina B	35 mm
Vrsta proizvoda	Kontrolni škripac

