

**Precizna igličasta turpija ukupna duljina 160 mm, SH 1 / DH 2, tip: 11****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|--------------|
| Broj narudžbe | 527240 11 |
| GTIN | 613548046784 |
| Razred artikla | 53B |

Opis**Izvedba:**

Švicarske precizne igličaste turpije udovoljavaju najvišim zahtjevima u pogledu točnosti oblika, preciznosti reza, učinka turpijanjanja i vijeka trajanja. Duljina reza = $\frac{1}{2}$ duljina turpije. Proizvedeno od specijalnog čelika za precizne turpije s velikom otpornošću na trošenje (65-66 HRC). Precizno određeni oblici, poseban kut reza i velik izbor različitih vrsta rezova. Visoka stopa uklanjanja materijala. **Stezna drška vidi br. 519700.**

Standard:

SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.

Napomena:

Vidi i Habilis precizne turpije br. 527050 – 527070.

Tehnički opis

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Opis oblika | Vogelzunge spitz- oval |
| Presjek | 5,1×2,0 mm |
| Površine za turpijanjanje | 2 |
| Ukupna duljina | 160 mm |

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Švicarski rez | 1 |
| odgovara njemačkom rezu | 3 |
| Atribut imena proizvoda | SH 1 / DH 2 |
| Vrsta proizvoda | Precizna iglasta turpija |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij Mg | prikladno | | |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 1400 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 55 HRC | prikladno | | |
| Čelik < 60 HRC | prikladno | | |
| Čelik < 67 HRC | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| INOX | prikladno | | |
| Ti | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| GG(G) | prikladno | | |
| CuZn | prikladno | | |
| Plastika, GFK | prikladno | | |
| Drvo | prikladno | | |
| Uni | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |

Pribor

| | |
|--|----------|
| Stezna drškaza igličaste turpije tip 3 | 519700 3 |
| Stezna drškaza igličaste turpije tip 2 | 519700 2 |