

**Precizna igličasta turpija ukupna duljina 140 mm, SH 0 / DH 1, tip: 3****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	527130 3
GTIN	613548046395
Razred artikla	53B

**Opis****Izvedba:**

Švicarske precizne igličaste turpije udovoljavaju najvišim zahtjevima u pogledu točnosti oblika, preciznosti reza, učinka turpijanjanja i vijeka trajanja. Duljina reza =  $\frac{1}{2}$  duljina turpije. Proizvedeno od specijalnog čelika za precizne turpije s velikom otpornošću na trošenje (65-66 HRC). Precizno određeni oblici, poseban kut reza i velik izbor različitih vrsta rezova. Visoka stopa uklanjanja materijala. **Stezna drška vidi br. 519700.**

**Standard:**

**SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.**

**Napomena:**

Vidi i Habilis precizne turpije br. 527050 – 527070.

**Tehnički opis**

Površine za turpijanjanje	2
Presjek	5,1×1,5 mm
Opis oblika	polu-okrugli
Ukupna duljina	140 mm

Švicarski rez	0
odgovara njemačkom rezu	1 – 2
Atribut imena proizvoda	SH 0 / DH 1
Vrsta proizvoda	Precizna iglasta turpija

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
Uni	prikladno samo u posebnim uvjetima		

### Pribor

Stezna drškaza igličaste turpije tip 2	519700 2
Stezna drškaza igličaste turpije tip 3	519700 3