



Precizna igličasta turpija ukupna duljina 180 mm, SH 2 / DH 3, tip: 6



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	527350 6
GTIN	613548047750
Razred artikla	53B

Opis

Izvedba:

Švicarske precizne igličaste turpije zadovoljavaju najveće zahtjeve u pogledu preciznosti oblika, zasjeka, učinka turpijanja i izdržljivosti. Duljina zasjeka = $\frac{1}{2}$ duljina turpije. proizvedeno od specijalnog čelika za precizne turpije s velikom otpornošću (65-66 HRC). Točno prilagođeni oblici, specijalni kut zasjeka i velik izbor različitih vrsta zasjeka. Velika snaga turpijanja.

Stezna drška vidi br. 519700.

Standard:

SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.

Napomena:

Vidi i Habilis precizne turpije br. 527050 – 527070.

Tehnički opis

Opis oblika	Trokutasti
Presjek	4,2 mm
Površine za turpijanje	3
Ukupna duljina	180 mm

Švicarski rez	2
odgovara njemačkom rezu	3 – 4
Atribut imena proizvoda	SH 2 / DH 3
Vrsta proizvoda	Precizna iglasta turpija

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
Uni	prikladno samo u posebnim uvjetima		

Pribor

Stezna drškaza igličaste turpije tip 2	519700 2
Stezna drškaza igličaste turpije tip 3	519700 3