

**Precizna igličasta turpija ukupna duljina 140 mm, SH 1 / DH 2, tip: 4****Podaci za narudžbu**

|                |              |
|----------------|--------------|
| Broj narudžbe  | 527230 4     |
| GTIN           | 613548048450 |
| Razred artikla | 53B          |

**Opis****Izvedba:**

Švicarske precizne igličaste turpije udovoljavaju najvišim zahtjevima u pogledu točnosti oblika, preciznosti reza, učinka turpijanjanja i vijeka trajanja. Duljina reza =  $\frac{1}{2}$  duljina turpije. Proizvedeno od specijalnog čelika za precizne turpije s velikom otpornošću na trošenje (65-66 HRC). Precizno određeni oblici, poseban kut reza i velik izbor različitih vrsta rezova. Visoka stopa uklanjanja materijala. **Stezna drška vidi br. 519700.**

**Standard:**

**SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.**

**Napomena:**

Vidi i Habilis precizne turpije br. 527050 – 527070.

**Tehnički opis**

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Opis oblika               | okrugli |
| Površine za turpijanjanje | 1       |
| Promjer                   | 2,8 mm  |
| Ukupna duljina            | 140 mm  |

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Švicarski rez           | 1                        |
| odgovara njemačkom rezu | 3                        |
| Atribut imena proizvoda | SH 1 / DH 2              |
| Vrsta proizvoda         | Precizna iglasta turpija |

### Podaci korisnika

|                                | Prikladno za                       | V <sub>c</sub> | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij Mg                    | prikladno                          |                |         |
| Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>  | prikladno                          |                |         |
| Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup> | prikladno                          |                |         |
| Čelik < 55 HRC                 | prikladno                          |                |         |
| Čelik < 60 HRC                 | prikladno                          |                |         |
| Čelik < 67 HRC                 | prikladno samo u posebnim uvjetima |                |         |
| INOX                           | prikladno                          |                |         |
| Ti                             | prikladno samo u posebnim uvjetima |                |         |
| GG(G)                          | prikladno                          |                |         |
| CuZn                           | prikladno                          |                |         |
| Plastika, GFK                  | prikladno                          |                |         |
| Drvo                           | prikladno                          |                |         |
| Uni                            | prikladno samo u posebnim uvjetima |                |         |

### Pribor

|  |          |
|--|----------|
| Stezna drškaza igličaste turpije tip 2 | 519700 2 |
| Stezna drškaza igličaste turpije tip 3 | 519700 3 |