

3M**Filc brusna traka (A) SC-BL, 100×1000 mm, Usporedba granulacije: 280****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	558510 280
GTIN	2050001694218
Razred artikla	53M

Opis**Izvedba:**

Sintetički najlonski filc s brusnim zrnom vezanim sintetičkom smolom, dugi vijek trajanja, **ravnomjerna fina površinska obrada, slabo stvaranje topline.**

Čvrsta filc traka s malim rastezanjem za najveća opterećenja.

Upotreba:

Za naknadno brušenje prethodno brušenih ili četkanih površina za postojane i ponovljive rezultate. Također pogodan za uklanjanje površinske korozije, laganih onečišćenja i boja.

Tehnički opis

Boja	plava
Stupanj finoće	vrlo fino
Usporedba granulacije	280
Izvedba	A very fine
Seriya	SC-BL
Kratka oznaka brusnog sredstva	A

Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
Širina brusne trake	100 mm
Duljina brusne trake	1000 mm
Atribut imena proizvoda	100×1000 mm
Oznaka proizvođača	SC-BL
Vrsta proizvoda	Brusna vrpca s flisom

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno samo u posebnim uvjetima	15-20 m/s	
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	10 m/s	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	10 m/s	P
Čelik < 55 HRC	prikladno	10 m/s	H
Čelik < 60 HRC	prikladno	10 m/s	H
Čelik < 67 HRC	prikladno	10 m/s	H
INOX	prikladno	10 m/s	
Ti	prikladno	10 m/s	
GG(G)	prikladno	10 m/s	K
CuZn	prikladno	10 m/s	N
Plastika, GFK	prikladno	10 m/s	
Drvo	prikladno	10 m/s	
Lakovi	prikladno	10 m/s	
Uni	prikladno	10 m/s	
suho	prikladno		