



VALTITAN precizna igličasta turpija ukupna duljina 180 mm, SH 0 / DH 1, tip: 10



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	527550 10
GTIN	613548045718
Razred artikla	53B

Opis

Izvedba:

Visokoučinkovita igličasta turpija izuzetno otporna na trošenje. Tvrdoća površine **1.200 HV**. Poseban profil zubi sprječava zapunjavanje turpija te omogućuje nesmetanu obradu. Turpije se mogu lako očistiti laganim udaranjem (o drvo).

Standard:

SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.

Tehnički opis

Ukupna duljina	180 mm
Presjek	5,4×2,0 mm
Površine za turpisanje	1
Opis oblika	Barett
Švicarski rez	0
odgovara njemačkom rezu	1
Atribut imena proizvoda	SH 0 / DH 1
uključujući dršku turpije	ne
Vrsta proizvoda	Precizna iglasta turpija

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
Uni	prikladno		

Pribor

Stezna drškaza igličaste turpije tip 2	519700 2
Stezna drškaza igličaste turpije tip 3	519700 3