

**Precizna igličasta turpija ukupna duljina 160 mm, SH 1 / DH 2, tip: 6****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	527240 6
GTIN	613548047675
Razred artikla	53B

Opis**Izvedba:**

Švicarske precizne igličaste turpije udovoljavaju najvišim zahtjevima u pogledu točnosti oblika, preciznosti reza, učinka turpijanjanja i vijeka trajanja. Duljina reza = $\frac{1}{2}$ duljina turpije. Proizvedeno od specijalnog čelika za precizne turpije s velikom otpornošću na trošenje (65-66 HRC). Precizno određeni oblici, poseban kut reza i velik izbor različitih vrsta rezova. Visoka stopa uklanjanja materijala. **Stezna drška vidi br. 519700.**

Standard:

SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.

Napomena:

Vidi i Habilis precizne turpije br. 527050 – 527070.

Tehnički opis

Površine za turpijanjanje	3
Presjek	3,8 mm
Opis oblika	Trokutasti
Ukupna duljina	160 mm

Švicarski rez	1
odgovara njemačkom rezu	3
Atribut imena proizvoda	SH 1 / DH 2
Vrsta proizvoda	Precizna iglasta turpija

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
Uni	prikladno samo u posebnim uvjetima		