

**VALTITAN precizna igličasta turpija ukupna duljina 180 mm, SH 2 / DH 3, tip: 3****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	527570 3
GTIN	613548045589
Razred artikla	53B

Opis**Izvedba:**

Visokoučinkovita igličasta turpija izuzetno otporna na trošenje. Tvrdća površine **1.200 HV**. Poseban profil zubi sprječava zapunjavanje turpija te omogućuje nesmetanu obradu. Turpije se mogu lako očistiti laganim udaranjem (o drvo).

Standard:

SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.

Tehnički opis

Opis oblika	polu-okrugli
Presjek	5,9×2,0 mm
Ukupna duljina	180 mm
Površine za turpijanje	2
Švicarski rez	2
odgovara njemačkom rezu	3
Atribut imena proizvoda	SH 2 / DH 3
uključujući dršku turpije	ne
Vrsta proizvoda	Precizna iglasta turpija

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
--	--------------	----------------	---------

Aluminij Mg	prikladno
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno
Čelik < 55 HRC	prikladno
Čelik < 60 HRC	prikladno
Čelik < 67 HRC	prikladno
INOX	prikladno
Ti	prikladno
GG(G)	prikladno
CuZn	prikladno
Plastika, GFK	prikladno
Drvo	prikladno
Uni	prikladno

Pribor

Stezna drškaza igličaste turpije tip 3	519700 3
Stezna drškaza igličaste turpije tip 2	519700 2