

**Precizna igličasta turpija ukupna duljina 200 mm, SH 0 / DH 1, tip: 4****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	527260 4
GTIN	613548048634
Razred artikla	53B

Opis**Izvedba:**

Švicarske precizne igličaste turpije udovoljavaju najvišim zahtjevima u pogledu točnosti oblika, preciznosti reza, učinka turpijanjanja i vijeka trajanja. Duljina reza = $\frac{1}{2}$ duljina turpije. Proizvedeno od specijalnog čelika za precizne turpije s velikom otpornošću na trošenje (65-66 HRC). Precizno određeni oblici, poseban kut reza i velik izbor različitih vrsta rezova. Visoka stopa uklanjanja materijala. **Stezna drška vidi br. 519700.**

Standard:

SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.

Napomena:

Vidi i Habilis precizne turpije br. 527050 – 527070.

Tehnički opis

Opis oblika	okrugli
Promjer	3,5 mm
Površine za turpijanjanje	1
Ukupna duljina	200 mm

Švicarski rez	0
odgovara njemačkom rezu	2
Atribut imena proizvoda	SH 0 / DH 1
Vrsta proizvoda	Precizna iglasta turpija

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
Uni	prikladno samo u posebnim uvjetima		

Pribor

Stezna drškaza igličaste turpije tip 3	519700 3
Stezna drškaza igličaste turpije tip 2	519700 2