

**VALTITAN precizna igličasta turpija ukupna duljina 180 mm, SH 0 / DH 1, tip: 1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	527550 1
GTIN	613548045534
Razred artikla	53B

**Opis****Izvedba:**

**Visokoučinkovita igličasta turpija** izuzetno otporna na trošenje. Tvrdoća površine **1.200 HV**. Poseban profil zubi sprječava zapunjavanje turpija te omogućuje nesmetanu obradu. Turpije se mogu lako očistiti laganim udaranjem (o drvo).

**Standard:**

**SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.**

**Tehnički opis**

Površine za turpisanje	4
Presjek	6,0×1,3 mm
Ukupna duljina	180 mm
Opis oblika	plosnato-tup
Švicarski rez	0
odgovara njemačkom rezu	1
Atribut imena proizvoda	SH 0 / DH 1
uključujući dršku turpije	ne
Vrsta proizvoda	Precizna iglasta turpija

**Podaci korisnika**

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
--	--------------	----------------	---------

Aluminij Mg	prikladno
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno
Čelik < 55 HRC	prikladno
Čelik < 60 HRC	prikladno
Čelik < 67 HRC	prikladno
INOX	prikladno
Ti	prikladno
GG(G)	prikladno
CuZn	prikladno
Plastika, GFK	prikladno
Drvo	prikladno
Uni	prikladno

---

## Pribor

Stezna drškaza igličaste turpije tip 3	519700 3
Stezna drškaza igličaste turpije tip 2	519700 2