

Granični kontrolni trn H7, Ø nazivne mjere: 27mm**Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 484000 27 |
| GTIN | 4045197210944 |
| Razred artikla | 48B |

Opis**Izvedba:**

Mjerne strane ovih radnih kontrolnih trnova izrađuju se s **povećanim dimen. zbog trošenja** prema DIN 7164.

Mjerno tijelo od prvoklasnog čelika za izradu kontrolnih trnova, kaljenog, popuštenog, brušenog i lepanog.

Granični kontrolni trnovi s klasama tolerancije H7.

Standard:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

Napomena:

- **Ostali međubrojevi su dostupni na upit ili se mogu jednostavno naručiti na www.hoffmann-goup.com npr. br. 484000 vel. 82.**
- **Prihvatna šablona (bez dimenzija za trošenje) pogledajte pod br. 484027.**
- **Šablone s međudimenzijama i sve Ø s brojčano izraženom tolerancijom pogledajte pod br. 484025.**

Tehnički opis

| | |
|-------------------|--------------------|
| Polje tolerancije | H |
| Standard | DIN 7150-2 |
| Standard | DIN 7164 |
| Kvaliteta | 7 |
| Nazivna mjera | 27 mm |
| Vrsta šablone | Kontrolnik (dobar) |
| Vrsta šablone | Kontrolnik (loš) |

| | |
|-----------------|--------------------|
| Vrsta šablone | Kontrolnik (dobar) |
| Kalibriranje | M2 |
| Vrsta proizvoda | Kontrolni trn |

Usluge

| | |
|---|-----------|
| DAkS kalibriranjeGranični kontrolni trn maks. Ø 60 mm | 028340 60 |
| KalibriranjeGranični kontrolni trn maks. Ø 60 mm | 028300 60 |