

## Granični kontrolni trn H7, Ø nazivne mjere: 44mm



### Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 484000 44     |
| GTIN           | 4045197211064 |
| Razred artikla | 48B           |

### Opis

#### Izvedba:

Mjerne strane ovih radnih kontrolnih trnova izrađuju se s **povećanim dimen. zbog trošenja** prema DIN 7164.

Mjerno tijelo od prvoklasnog čelika za izradu kontrolnih trnova, kaljenog, popuštenog, brušenog i lepanog.

Granični kontrolni trnovi s klasama tolerancije H7.

#### Standard:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

#### Napomena:

- **Ostali međubrojevi su dostupni na upit ili se mogu jednostavno naručiti na [www.hoffmann-goup.com](http://www.hoffmann-goup.com) npr. br. 484000 vel. 82.**
- **Prihvatna šablona (bez dimenzija za trošenje) pogledajte pod br. 484027.**
- **Šablone s međudimenzijama i sve Ø s brojčano izraženom tolerancijom pogledajte pod br. 484025.**

### Tehnički opis

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Polje tolerancije | H                  |
| Standard          | DIN 7150-2         |
| Standard          | DIN 7164           |
| Kvaliteta         | 7                  |
| Vrsta šablone     | Kontrolnik (dobar) |
| Vrsta šablone     | Kontrolnik (loš)   |
| Vrsta šablone     | Kontrolnik (dobar) |

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Nazivna mjera   | 44 mm         |
| Kalibriranje    | M2            |
| Vrsta proizvoda | Kontrolni trn |

**Usluge**

|   |           |
|---|-----------|
| DAkS kalibriranjeGranični kontrolni trn maks. Ø 60 mm | 028340 60 |
| KalibriranjeGranični kontrolni trn maks. Ø 60 mm      | 028300 60 |