

**KARL DEUTSCH****Naprava za mjerenje debljine sloja Universal Leptoskop, tip: 2042****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 496850 2042   |
| GTIN           | 2050001061546 |
| Razred artikla | 49G           |

**Opis****Izvedba:**

Univerzalan uređaj za mjerenje debljine za Fe- i / ili NFe materijale ovisno o sondi br. 496900, 496910 tj. 496912.

- **Mjerne sonde izmjenjive po želji.**
- **Pregledan zaslon s pozadinskim osvjetljenjem.**
- **Odmah spremno za mjerenje, bez prethodnog kalibriranja.**
- **Široke mogućnosti kalibriranja, npr. patentirano postavljanje kroz sloj nepoznate debljine.**
- **Mrežni i aku. rad, Auto-Off.**
- **Podatkovni izlaz za termo pisač.**

**Dio isporuke:**

Uključuje 2 baterije br. 081561 vel. LR6, transportni kofer, upute za rukovanje i protokol za kalibriranje.

**Tehnički opis**

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Vijek trajanja baterije cca | 90 h            |
| Princip mjerenja NFe        | Vrtložna struja |

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Granica odstupanja za slojeve < 100 µm       | 1 % / ±1 µm                        |
| Mjerno područje                              | 0 - 20000 µm                       |
| Memorija                                     | 10000 mjerne vrijednosti           |
| Princip mjerenja Fe                          | magnetsko induktivna               |
| Broj sadržanih baterija                      | 2                                  |
| Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori   | 081561 LR6                         |
| Granica odstupanja za slojeve 100 do 1000 µm | 1 – 3 % / ±1 µm                    |
| Opskrba energijom                            | na bateriju                        |
| Prihvat                                      | USB međusklop                      |
| Mjerna tehnika                               | digitalno                          |
| Zapisnik o ispitivanju                       | Protokol proizvođača o ispitivanju |
| Pakiranje                                    | stabilna kutija                    |
| Vrsta proizvoda                              | Naprava za mjerenje debljine sloja |

## Pribor

|   |              |
|---|--------------|
| Garnitura folija za kalibriranje, od 6 dijelova tip A   | 496940 A     |
| NE-Fe mjerna sonda za art. 496850 tip MIKRO             | 496910 MIKRO |
| Kontrolno tijelo tip FE                                 | 496920 FE    |
| Fe mjerna sonda za art. 496850 tip MIKRO                | 496900 MIKRO |
| Kontrolno tijelo tip NFE                                | 496920 NFE   |
| Fe mjerna sonda za art. 496850 tip EP                   | 496900 EP    |
| Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR6 | 081561 LR6   |
| NE-Fe mjerna sonda za art. 496850 tip EP                | 496910 EP    |
| Fe mjerna sonda za art. 496850 tip EP90                 | 496900 EP90  |
| Fe / NE-Fe mjerna sonda za art. 496850 tip KOMBI        | 496912 KOMBI |