

Turpija za brušenje – silicijev karbid (zeleni), četverokutni, duljina×širina (mm) razina finoće: 100X10M**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	558625 100X10M
GTIN	4260496530467
Razred artikla	56Z

Opis**Upotreba:**

Za **skidanje srha, oštrenje** i **odvajanje materijala**, izradu skošenja alata odnosno oštrica. Za naknadnu obradu provrta, površina i bridova u kaluparstvu. Osim toga za pripremanje površine, fino brušenje i poliranje.

Za **tvrdi metal, neželjezne materijale**, staklo, keramiku, porculan. Materijal velike **tvrdće** i s izrazitim svojstvom **samooštrenja**.

Napomena:

Koristiti prvenstveno s uljem, petrolejom ili vodom.

Tehnički opis

širina	10 mm
Granulacija	180
Stupanj finoće	srednje
Duljina	100 mm
Boja	zeleno
Kratka oznaka brusnog sredstva	SiC
Oblik	Četverokutni
Vrsta proizvoda	Brusna turpija

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
Tvrđi metal (HM)	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Kamen	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		